



WNE040B

Double inter V&V Cubyko encastré Blanc

Fiche produit

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	vissé

Modèle

- va et vient

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
- No	

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	encastré blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X37
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Type de montage	en encastré
-----------------	-------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de contact	va et vient
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

- sans éclairage (non éclairable)

Standards

Homologations EN 60669-1

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service -15...30 °C

Température de stockage/transport -50...50 °C

Identification

Série cubyko

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)