



MOULURE ATA 16X30 L=2,10m 1 CLOISON BP

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc paloma

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Transparent non

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Longueur 2100 mm

Hauteur de goulotte 16 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 28

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 22

Section intérieure / utile 420 mm²

Équipement

Éclisses incluses oui

Nombre de cloisons fixes 1

Nombre de compartiments 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

Utilisation

Type produit cheminement de câble Socle et couvercle

ATA163019010



Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Identification

Nom de gamme	tehalit ATA
--------------	-------------
