



ATA630009010

Moulure pour Point Lumineux

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

Modèle

Traitement antibactérien non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 5

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent non

Dimensions

Hauteur de goulotte 6 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 6

Section intérieure / utile 170 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 6

Éléments fournis

Livraison sur rouleau non

Équipement

Éclisses incluses non

Avec film de protection non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...65 °C
------------------------	------------