



L1901ELN

Colonnes à serrage

Description	Cond.	Référence
Colonne 2,70-3,00m anodisé naturel	1	L1901ELN
Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel	1	L1902ELN
Colonne 3,30-3,60m anodisé naturel	1	L1903ELN



L1900ELN

Colonnette


Description	Cond.	Référence
Colonnette 700 mm anodisé naturel	1	L1900ELN



L20707035

Collerette


Description	Cond.	Référence
Collerette de plafond, RS-Comp, gris clair	1	L20707035



L19067035

Boîtiers d'appareillage pour colonnes et colonnettes

Description	Cond.	Référence
Module boîtier 6 p. anodisé naturel	1	L19067035
Module boîtier 8 p. anodisé naturel	1	L19087035
Module boîtier 10 p. anodisé naturel	1	L19107035
Module boîtier 12 p. anodisé naturel	1	L19127035



L4188VERZ

Languette de mise à la terre du couvercle

Description	Cond.	Référence
Borne de terre BRA/S	10	L4188VERZ

Cache

Description	Cond.	Référence
CACHE MONTAGE SANS FAUX PLAFOND	1	L20627035



L20627035