



Barre de pontage 630A

Fiche produit

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	300 mm
Hauteur produit installé	200 mm
Largeur produit installé	200 mm

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

HZ159