



G4753

**Cable d'alimentation, 3 poles, 750 mm**

Fiche produit

**Architecture**

Système de connexion Wago Winsta

**Connectivité**

Nombre de fils 3

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale 230 V

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 20 A

**Longueur**

Longuer totale 0,75 m

**Puissance**

Charge d'incendie 2638 kJ

**Résistance**

Résistance de contact 1330  $\mu\Omega$

**Matières**

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériau mélanger

Type de traitement de surface revêtu

**Dimensions**

Longueur 750 mm

**Connexion**

Section du câble de raccordement 2,5 mm<sup>2</sup>

Type de cordon câble de connexion

**Câble**

Section du fil 2,5 mm<sup>2</sup>

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 13 mm

Section du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>

**Equipement**

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	oui
Finition côté 2	prise

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

**Température**

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
---	--------