



Nourrice vide 20 modules de 22,5

Fiche produit

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Modèle

Traitement antibactérien	non
--------------------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Matières

Couleur	aluminium
---------	-----------

Matière	aluminium
---------	-----------

Groupe de matériau	aluminium
--------------------	-----------

Dimensions

Hauteur produit installé	56,5 mm
--------------------------	---------

Longueur	490 mm
----------	--------

Largeur produit installé	54 mm
--------------------------	-------

Installation, montage

Type de montage	en encastré
-----------------	-------------

Equipement

Nombre de câbles de connexion	max. 2
-------------------------------	--------

Extension possible	non
--------------------	-----

Utilisation

Pliant	non
--------	-----

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Sans halogène	oui
---------------	-----

NRF0020A00

Conditions d'utilisation

Température de service	0...25 °C
------------------------	-----------

Forme

Forme	Carré
-------	-------
