



WNC035

Inter à clé 2 pos. Cubyko saillie Gris

Fiche produit

Architecture

Type d'organe de commande	clé
Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
- No	

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Matières

Couleur	complet gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	74 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x80
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Type de montage	en saillie
-----------------	------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	cage sans vis

Equipement

- sans éclairage (non éclairable)

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme complet avec plaque