



PC tple Cubyko hor. 2P+T saillie Gris

Fiche produit

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	oui
Protection contre les surtensions	non
Avec éclairage d'orientation	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	6
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	complet gris
Matière	polypropylène (PP)
Aspect de la surface	mat satiné
Surface	autre
Type de traitement de surface	verni mat

Dimensions

Profondeur produit installé	42,5 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	135 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x97

WNC123

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	L1

Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Série	cubyko
Version	FR