



WNE023

BP Cubyko 1F à voy témoin encastré Gris

Fiche produit

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Mode de fixation	vissé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	encastré gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X30
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en encastré

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de contact	10+1F
Type de connexion	Quickconnect

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C

Identification

Série	cubyko
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
