



WNE040

## Double inter V&V Cubyko encastré Gris

Fiche produit

### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche double
Mode de fixation	vissé

### Modèle

- va et vient

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
- No	

### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--------------------------------------------	---

### Matières

Couleur	encastré gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	mat

### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X38
Largeur produit installé	75 mm

### Installation, montage

Type de montage	en encastré
-----------------	-------------

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de contact	va et vient
Type de connexion	Quickconnect

**Équipement**

---

- sans éclairage (non éclairable)

---

**Standards**

---

Homologations EN 60669-1

---

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07

Indice de protection IP IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)

---

Essai fil incandescent NF EN 60-695-2

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service -15...30 °C

---

Température de stockage/transport -50...50 °C

---

**Identification**

---

Série cubyko

---

Composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

---