



FWB53GS

**Coffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Porte, couvercle**

Type de couvercle Avec découpe

Couvercle/porte transparent(e) oui

type de couvercle porte

Epaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Battant de porte double, asymétrique

Nombre de portes 2

Nombre de serrure de la porte 1

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Dimensions**

Profondeur produit installé 161 mm

Profondeur interne 161 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur non

**Accessoires inclus**

Plaque de montage incluse non

Avec serrure non

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 6

Nombre rangées 15

Nombre de travée de large 3

Extension possible oui

Nombre de rails 15

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP44
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Préservation de la fonction	-