



KM25A

socle pour barrette

Fiche produit

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	par serrage et Vissable

Intensité du courant

Courant assigné nominal	60 A
-------------------------	------

Matières

Couleur	RAL 9010
Matière	Laiton

Dimensions

Longueur	217 mm
Largeur produit installé	5 mm

Connexion

Type de connexion	vis
-------------------	-----

Equipement

Nombre de sorties	48
Nombre d'entrées	2

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Protégé contre les contacts	oui
-----------------------------	-----