




ATA163039010



Angle Extérieur variable BP

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation clipsé

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc paloma

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Longueur 26,5 mm

Hauteur de goulotte 16 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Configuration

Plage angulaire 83/140 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Utilisation

Type produit cheminement de câble Angle extérieur

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène oui

Identification

Nom de gamme tehalit ATA