



WS030



## Poussoir Systo 1M 10+1F à voyant

Fiche produit

### Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	1
--	---

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	mat

### Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	22 mm
Dimensions (LLxllxhh)	22.5x45x33

### Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

### Connexion

Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	10+1F

### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

### Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C

**Conditions d'utilisation**

---

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

---

**Identification**

---

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	sys

---