



Poussoir Systo 1M porte-étiquette 10+1F

WS031



Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	1
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	33 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	22 mm
Dimensions (LLxllxhh)	22.5x45x33

Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
------------------	--------

Connexion

Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	10+1F

Equipement

porte étiquette transparent	oui
Repérage	oui

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	systo