



G4741

**Cordon 3000mm, Schuko surmoulé**

Fiche produit

**Architecture**

Système de connexion Wago Winsta

**Connectivité**

Nombre de fils 3

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale 230 V

**Longueur**

Longueur totale 3 m

**Puissance**

Charge d'incendie 6947 kJ

**Résistance**

Résistance de contact 1000  $\mu\Omega$

**Matières**

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur noir

Couleur de la gaine -

Groupe de matériau autre

Type de traitement de surface revêtu

**Dimensions**

Longueur 3000 mm

**Connexion**

Type de cordon pour raccordement d'appareils

**Câble**

Section du fil 1,5 mm<sup>2</sup>

Section du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>

Diamètre du câble 11 mm

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

**Équipement**

Finition côté 1 jack

Codage mécanique oui

Finition côté 2 fiche de secteur

**Standards**

---

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

---

**Température**

---

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
---	--------

---