



WS100N



## Prise 2P+T Systo 16A SanVis, Noir

Fiche produit

### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré ou en goulotte

### Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	aucun
Cadenassable	non

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	mat

### Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Largeur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x37

### Installation, montage

Mode de fixation	Clipsé
Type de montage	encastré/saillie/goulotte

**Connexion**

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage sans vis
Prise de phase	L1

**Equipement**

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

**Standards**

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

**Identification**

Série	systo
Version	F