



FN078E

### Plaques passe-câbles pleines

Description	Cond.	Référence
Plaq passe-câble pleine 400x400	1	<b>FN078E</b>
Plaq passe-câble pleine 700x400	1	<b>FN081E</b>
Plaq passe-câble pleine 900x400	1	<b>FN083E</b>
Plaq passe-câble pleine 1000x400	1	<b>FN084E</b>
Plaq passe-câble pleine 400x600	1	<b>FN080E</b>
Plaq passe-câble pleine 700x600	1	<b>FN089E</b>
Plaq passe-câble pleine 900x600	1	<b>FN091E</b>
Plaq passe-câble pleine 1000x600	1	<b>FN092E</b>
Plaq passe-câble pleine 400x800	1	<b>FN082E</b>
Plaq passe-câble pleine 700x800	1	<b>FN073E</b>
Plaq passe-câble pleine 900x800	1	<b>FN077E</b>
Plaq passe-câble pleine 1000x800	1	<b>FN121E</b>



FN101E

### Plaques passe-câbles ouvertes

Description	Cond.	Référence
Plaq passe-câble ouverte 400x400	1	<b>FN098E</b>
Plaq passe-câble ouverte 700x400	1	<b>FN101E</b>
Plaq passe-câble ouverte 900x400	1	<b>FN103E</b>
Plaq passe-câble ouverte 1000x400	1	<b>FN104E</b>
Plaq passe-câble ouverte 400x600	1	<b>FN100E</b>
Plaq passe-câble ouverte 700x600	1	<b>FN109E</b>
Plaq passe-câble ouverte 900x600	1	<b>FN111E</b>
Plaq passe-câble ouverte 1000x600	1	<b>FN112E</b>
Plaq passe-câble ouverte 400x800	1	<b>FN102E</b>
Plaq passe-câble ouverte 700x800	1	<b>FN093E</b>
Plaq passe-câble ouverte 900x800	1	<b>FN097E</b>
Plaq passe-câble ouverte 1000x800	1	<b>FN117E</b>



FN527E

### Portes pleines

Description	Cond.	Référence
Porte pleine 1900x448	1	<b>FN546E</b>
Porte pleine 1900x700	1	<b>FN506E</b>
Porte, quadro plus, vitrée, 2100x450mm	1	<b>FN547E</b>
Porte, quadro plus, 2100x700mm, pleine	1	<b>FN507E</b>
Porte pleine Quadro+ 1900x900	1	<b>FN526E</b>
Porte, quadro plus, 2100x900mm, pleine	1	<b>FN527E</b>
Panneau gaine vis 1900x300	1	<b>FN206E</b>



FN510E

### Portes transparentes

Description	Cond.	Référence
Porte transparente 1900x450	1	<b>FN510E</b>
Porte transparente 1900x700	1	<b>FN516E</b>
Porte, quadro plus, vitrée, 2100x450mm	1	<b>FN511E</b>
Porte, quadro plus, vitrée, 2100x700mm	1	<b>FN517E</b>
Porte transparente Quadro+ 1900x900	1	<b>FN536E</b>
Porte, quadro plus, vitrée, 2100x900mm	1	<b>FN537E</b>
Panneau gaine vis 1900x300	1	<b>FN206E</b>



FN407E

### Cadres de finition

Description	Cond.	Référence
Cadre, quadroplus, 1900x700-1000mm, RAL7042	1	<b>FN406E</b>
Cadre, quadroplus, 2100x700-1000mm, RAL7042	1	<b>FN407E</b>
Cadre 900X1900 ouvert	1	<b>FN426E</b>
Cadre, quadro plus, 2100x900, RAL7042	1	<b>FN427E</b>

**Panneaux gaines vissés**

Description	Cond.	Référence
Panneau gaine vis 1900x200	1	<b>FN266E</b>
Panneau gaine vis 1900x300	1	<b>FN206E</b>
Plaque, quadro, avant/arr.,200x2100mm	1	<b>FN267E</b>
Plaque, quadro, avant/arr.,300x2100mm	1	<b>FN207E</b>



FN267E

**Panneaux arrières vissés**

Description	Cond.	Référence
Panneau arrière vis 1900x448	1	<b>FN216E</b>
Panneau arrière vis 1900x700	1	<b>FN276E</b>
Panneau arrière vis 1900x900	1	<b>FN296E</b>
Panneau arrière vis 1900x1000	1	<b>FN246E</b>
Plaque, quadro, avant/arr.,400x2100mm	1	<b>FN217E</b>
Plaque, quadro, avant/arr.,700x2100mm	1	<b>FN277E</b>
Paroi arrière, quadro, pleine, 900x2100mm	1	<b>FN297E</b>
Plaque, quadro, avant/arr.,1000x2100mm	1	<b>FN247E</b>



FN207E

**Panneaux latéraux vissés**

Description	Cond.	Référence
Panneau latéral vis 1900x400	1	<b>FN356E</b>
Panneau latéral vis 1900x600	1	<b>FN366E</b>
Panneau latéral vis 1900x800	1	<b>FN376E</b>
Paroi latéral, quadro plus, 2100x400mm	1	<b>FN357E</b>
Paroi latéral, quadro plus, 2100x600mm	1	<b>FN367E</b>
Paroi latéral, quadro plus, 2100x800mm	1	<b>FN377E</b>



FN356E

**Plaque de fermeture**

Description	Cond.	Référence
Plaque de couverture P400	1	<b>FN942E</b>
Plaque de couverture P600	1	<b>FN943E</b>
Plaque de couverture P800	1	<b>FN944E</b>



FN942E

**Kit de juxtaposition latérale**

Description	Cond.	Référence
Kit de juxtaposition latéral	4	<b>FN950</b>



FN950



**Joint d'accouplement de cellules**

Description	Cond.	Référence
Joint d'accouplement d'armoire	1	<b>FN951</b>

FN951



**Kit d'association de socle**

Description	Cond.	Référence
Kit asso. vertic. socles h100	1	<b>FN430E</b>


FN430E



**Anneau de levage simple**

Description	Cond.	Référence
Jeu 4 anneaux de levage	1	<b>FZ767</b>

FZ767



**Anneau de levage double**

Description	Cond.	Référence
Jeu 2 équerres de levage	2	<b>FZ760E</b>

FZ760E



**Arrêt de porte à l'ouverture**

Description	Cond.	Référence
Arrêt de porte, quadro plus	5	<b>FN952</b>

FN952

**Poignée de porte**

Description	Cond.	Référence
Poignée escamo clé 1242E IP5-6	1	<b>FZ508</b>



FZ508

**Inserts pour serrures**

Description	Cond.	Référence
Insert serrure triangle 8mm	10	<b>FZ515</b>
Insert serrure carré 6X6mm	1	<b>FZ516</b>
Insert serrure carré 8X8mm	1	<b>FZ517</b>
Clé triangle+carre+dbles barre	10	<b>FZ850</b>



FZ515

**Porte-schéma rigide**

Description	Cond.	Référence
Porte schéma rigide	1	<b>FZ795</b>



FZ795

**Ventilateurs**

Description	Cond.	Référence
Ventil.IP54 230VAC 115m3/h	1	<b>FL212Z</b>
Ventil.IP54 230VAC 240m3/h	1	<b>FL214Z</b>
Ventil.IP54 230VAC 520m3/h	1	<b>FL216Z</b>



FL212Z

**Grilles de ventilation**

Description	Cond.	Référence
Grille ventil. IP54 150x150	1	<b>FL220Z</b>
Grille ventil. IP54 250x250	1	<b>FL224Z</b>
Grille ventil. IP54 325x325	1	<b>FL226Z</b>



FL220Z

**Traverses perforées latérales**


Description	Cond.	Référence
Traverse perfo à griffe 50x400	4	<b>FN690E</b>
Traverse perfo à griffe 50x600	4	<b>FN691E</b>
Traverse perfo à griffe 50x800	4	<b>FN692E</b>

FN690E

**Traverses perforées en fond**

Description	Cond.	Référence
Traverse perfo mont 50x300	4	<b>FN873E</b>
Traverse perfo mont 50x400	4	<b>FN875E</b>
Traverse perfo mont 50x700	4	<b>FN877E</b>
Traverse perfo mont 50x900	4	<b>FN879E</b>

FN873E

**Traverses perforées intérieures de profondeur**

Description	Cond.	Référence
Traverse préfo 50X300 s.ve	4	<b>FN863E</b>
Traverse perfo struct 50x700	4	<b>FN865E</b>
Traverse préfo 50X900 s.ve	4	<b>FN867E</b>
Traverse perfo struct 25x400	4	<b>FN862E</b>
Traverse perfo struct 25x700	4	<b>FN864E</b>
Traverse préfo 25X900 s.ve	4	<b>FN866E</b>

FN863E

**Traverses perforées intérieures latérales**

Description	Cond.	Référence
Traverse perfo struct 50x400	4	<b>FN883E</b>
Traverse perfo struct 50x600	4	<b>FN885E</b>
Traverse préfo 50X700 s.ve	4	<b>FN887E</b>
Traverse perfo struct 25x400	4	<b>FN882E</b>
Traverse perfo struct 25x600	4	<b>FN884E</b>
Traverse perfo struct 25x800	4	<b>FN886E</b>

FN883E

**Contreportes internes**

Description	Cond.	Référence
Porte interne, quadro 700x1900mm	1	<b>FN700E</b>
Porte interne, quadro 700x2100mm	1	<b>FN701E</b>
Porte interne, quadro 900x1900mm	1	<b>FN706E</b>
Porte interne, quadro 900x2100mm	1	<b>FN711E</b>

FN700E

**Plaques de montage**


Description	Cond.	Référence
Plaque sépara., quadro, W400 H1900 mm	1	<b>FN726E</b>
Plaque sépara., quadro, W400 H2100 mm	1	<b>FN727E</b>
Plaque sépara., quadro, W700 H1900 mm	1	<b>FN736E</b>
Plaque sépara., quadro, W700 H2100 mm	1	<b>FN737E</b>
Plaque sépara., quadro, W900 H1900 mm	1	<b>FN746E</b>
Plaque sépara., quadro, W900 H2100 mm	1	<b>FN747E</b>



FN727E

**Montant diviseur horizontal**


Description	Cond.	Référence
Montant diviseur horiz p400	1	<b>FN289E</b>
Montant diviseur horiz p600	1	<b>FN291E</b>
Montant diviseur horiz p800	1	<b>FN292E</b>



FN289E

**Montants diviseurs horizontaux**


Description	Cond.	Référence
Montant diviseur horiz p400	1	<b>FN289E</b>
Montant diviseur horiz p600	1	<b>FN291E</b>
Montant diviseur horiz p800	1	<b>FN292E</b>



FN289E

**Traverses pour fixation support jeu de barre**

Description	Cond.	Référence
Traverse porte barres Quadro P400	2	<b>FN970E</b>
Equerre pour trav porte barre chant P600	2	<b>FN971E</b>
Equerre pour trav porte barre chant P800	2	<b>FN972E</b>




FN970E

**Barre perforée**

Description	Cond.	Référence
Barre Cu perfo M6 25X5 1750mm	2	<b>UT87E</b>
Barre CU, quadro system, perf.,50x5mm, L400	2	<b>UT87F</b>



UT87F



**Equerres simples**

Description	Cond.	Référence
Equerre Barre Cu 25X5	2	<b>UT88A</b>
Equerre Barre Cu 50X5	2	<b>UT88B</b>

UT88B



**Equerres doubles**

Description	Cond.	Référence
Equerre Cu 25X5	2	<b>UT88C</b>
Equerre Cu 50X5	2	<b>UT88D</b>

UT88D