



HZI812

Double alimentation

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Tension

Tension de sortie 230 V AC

Alimentation

Alimentation auxiliaire 200 à 288 VAC

Connexion

Section de raccordement en câble souple 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 6 mm²

Standards

Directive européenne WEEE concerné