FZ104N



Porte univers droite, transp, arm.650x550

Fiche produit

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite

Modèle

Finition porte pour verrouillage de sectionneur	non

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable et avec crémone
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte partielle
Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	oui

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	12 mm
Hauteur produit installé	619 mm
Largeur produit installé	519 mm

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP44