



FWB32S

Coffret FWB, univers, IP44,500x550x161, QC

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation	encastré, en saillie, semi-encastré
------------------	-------------------------------------

Fonctions

Avec guide-câble	oui
------------------	-----

Modèle

Module	avec bornes
--------	-------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0,069 kg
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier

Dimensions

Profondeur produit installé	165 mm
Profondeur interne	156 mm
Hauteur produit installé	500 mm
Hauteur de montage	500 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Accessoiable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK09