



FWB44S

Coffret FWB, univers, IP44,650x1050x161, QC

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation encastré, en saillie, semi-encastré

Fonctions

Avec guide-câble oui

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN oui

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable et avec crémone

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

Nombre de portes 2

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0,162 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Dimensions

Profondeur produit installé 161 mm

Profondeur interne 161 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 16

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Equipement

Nombre rangées	16
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre de rails	16
Accessoriable	oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Résistance au choc	IK09