



HZC312

Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation montage latéral

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Connexion

Section de raccordement en câble souple 2,5mm²

Section de raccordement en câble rigide 2,5mm²

Type de connexion cage à vis

Equipement

Nombre contact auxiliaire à fermeture 2

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Température de service -20...70 °C

Température de stockage/transport -40...65 °C