HA352

Interrupteur coupure à apparente 3P 160A

Fiche produit

Architecture

Type de commande	poignée rotative longue
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P
Type de boitier	Produit complet

Fonctions

Fonction inverseur	non

Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	non

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	160 A
Courant de coupure crête	3,6 kA
Courant assigné nominal	160 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	7 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	160 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	160 A

Puissance

Puissance utile sous 440/500V 50Hz	55 kW
Puissance dissipée totale sous IN	9 W
Puissance dissipée par pôle à In	3 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	105 kW

Porte, couvercle

Cadenassable	oui

Dimensions

Profondeur produit installé	120 mm
Hauteur produit installé	135 mm
Largeur produit installé	140 mm

Installation, montage

Type de fixation	sur platine de montage

Connexion

Section de raccordement en câble souple	95mm²
Section de raccordement en câble rigide	95 mm²
Type de connexion	plage de raccordement

Equipement

Largeur pour raccordement par cosses	95 mm²
Commande motorisée optionnelle	non

Standards

Texte norme	IEC 60947-3
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP00

Conditions d'utilisation

Température de service	-20…70 °C