



HIM302

Commutateur modulaire 3P 20A

Fiche produit

Architecture

Type de commande	poignée rotative courte
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P
Type de boîtier	Produit complet

Fonctions

Fonction inverseur	oui
--------------------	-----

Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	non
-----------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	1,26 kA
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	20 A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,2 W
Puissance dissipée par pôle à In	0,4 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	13 kW

Porte, couvercle

Cadenassable	oui
--------------	-----

Connexion

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

Équipement

Commande motorisée optionnelle	non
--------------------------------	-----

Standards

Texte norme	IEC 60947-3
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	OUI selon CEI 68-2-30
