



HAC306

## Interrupteur à coupure apparente 3P 63A

Fiche produit

### Architecture

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type de commande | poignée rotative courte |
| Nombre de pôles  | 3 P                     |
| Type de pôles    | 3 P                     |
| Type de boîtier  | Produit complet         |

### Fonctions

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Fonction inverseur | non |
|--------------------|-----|

### Commandes & indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | non |
|-----------------------------|-----|

### Principales caractéristiques électriques

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 / 415 V |
| Fréquence assignée           | 50 Hz       |

### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement        | 800 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

### Intensité du courant

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 63 A   |
| Courant assigné nominal                         | 63 A   |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG        | 50 kA  |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde       | 1,5 kA |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 63 A   |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 63 A   |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 63 A   |

### Puissance

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 4,5 W |
| Puissance dissipée par pôle à In  | 1,5 W |
| Puissance d'emploi à 400V en AC1  | 41 kW |

### Porte, couvercle

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | oui |
|--------------|-----|

### Connexion

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 35 mm <sup>2</sup> |
| Type de connexion                       | cage à vis         |

### Équipement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle | non |
|--------------------------------|-----|

## Standards

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

## Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

## Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20...70 °C |
|------------------------|-------------|