



ATA125058014

Angle plat pour ATHEA 12x50mm marron

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Fonctions

Chevauchement	oui
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non

Modèle

Traitement antibactérien	non
Symétrique	oui

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	ABS
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte	12 mm
Longueur	78 mm
Largeur de goulotte	50 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Équipement

Avec film de protection	non
-------------------------	-----

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------