




ATA205049010



## Angle Intérieur variable BP

Fiche produit

### Architecture

Mode de fixation clipsé

### Fonctions

Chevauchement oui

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

### Modèle

Traitement antibactérien non

Symétrique oui

### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

### Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 54 mm

Largeur de goulotte 52 mm

### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

### Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

### Équipement

Éclisses incluses non

Avec film de protection non

**Standards**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
| Sans halogène           | oui  |
| Résistance au choc      | IK07 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...60 °C |
|------------------------|------------|

**Température**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...60 °C |
|----------------------|------------|