




SL200804D6



Angle Intérieur VDI SL20080 sucupira

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation serrage

Fonctions

Chevauchement oui

Modèle

Symétrique oui

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur Sucupira

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Equipement

Avec film de protection non

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sans halogène oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante

5...60 °C
