



ATA99050

Sachet 30 agrafes pour ATA 12/20x50

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

Compatibilité

Compatibilité produits ATA12500, ATA12501, ATA12502, ATA20500, ATA20501, ATA20502

Matières

Couleur bleu

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 49 mm

Configuration

Ajustable à la hauteur du conduit non

Ajustable à la largeur du conduit non

Équipement

Mise en oeuvre des agrafes Pivotant vers l'avant et coulissant

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène oui