



Couvercle plinthe SL20055 chêne

Fiche produit

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	20 mm

Matières

Couleur	chêne
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	filmé

Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Equipement

Avec bordure de tapis	non
Avec film de protection	oui

Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------

SL200552D5

