




SL200809119010



Support universel SL20080 blanc paloma

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation par serrage et Vissable

Modèle

Traitement antibactérien non

Boîtier vide non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

Groupe de matériau matériau mélanger

Dimensions

Profondeur produit installé 48 mm

Hauteur produit installé 171 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 102 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Accessoires inclus

Equipé de vide

Equipement

Nombre d'unités 1

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Sans halogène oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante

5...60 °C