SL200809119011




**Support universel SL20080 noir**

Fiche produit

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Mode de fixation | par serrage et Vissable |

**Modèle**

| | |
|---|---|
| Traitement antibactérien | non |
| Boîtier vide | non |

**Compatibilité**

| | |
|---|---|
| Format appareillages compatibles | Standard 60mm |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Couleur | noir graphite |
| Couleur RAL | RAL 9011 - Noir graphite |
| Matière | matière plastique |
| Groupe de matériau | matèrial mélanger |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Profondeur produit installé | 48 mm |
| Hauteur produit installé | 171 mm |
| Hauteur de goulotte | 80 mm |
| Longueur | 102 mm |
| Largeur de goulotte | 20 mm |
| Format | Appareillage en saillie |

**Installation, montage**

| | |
|---|---|
| Sens de montage | horizontal |

**Accessoires inclus**

| | |
|---|---|
| Equipé de | vide |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Nombre d'unités | 1 |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Homologations | CE |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP40 |
| Sans halogène | oui |
| Résistance au choc | IK07 |

**Conditions d'utilisation**

| | |
|---|---|
| Température de service | 5…60 °C |

**Température**

| | |
|---|---|
| Température ambiante | 5…60 °C |