



HXC040H

## Cde motor.h250 24V DC

Fiche produit

### Architecture

Type de commande	motorisée
------------------	-----------

### Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----

### Tension

Tension circuit de commande en CC	24 V
-----------------------------------	------

Tension assignée d'emploi en continue	24 V
---------------------------------------	------

### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Altitude	2000 m
----------	--------