



G4751

Cordon 4000mm, Schuko surmoulé

Fiche produit

Architecture

Système de connexion Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils 3

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Longueur

Longueur totale 4 m

Puissance

Charge d'incendie 10130 kJ

Résistance

Résistance de contact 1000 $\mu\Omega$

Matières

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Groupe de matériau autre

Type de traitement de surface revêtu

Dimensions

Longueur 4000 mm

Connexion

Section du câble de raccordement 1,5 mm²

Type de cordon pour raccordement d'appareils

Câble

Section du fil 1,5 mm²

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 11 mm

Section du conducteur 1,5 mm²

Equipement

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	oui
Finition côté 2	fiche de secteur

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

Température

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
---	--------