

Nourr.éq.4x2P+Tet3x2P+Tdétr, connect.Wago

Fiche produit

Architecture

Système de connexion	Wago Winsta
----------------------	-------------

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance	max. 3680 W
-----------	-------------

Matières

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium

Dimensions

Hauteur produit installé	55 mm
Longueur	375 mm
Largeur produit installé	55 mm

Installation, montage

Type de montage	en saillie
-----------------	------------

Connexion

Section du câble de raccordement	2,5 mm²
----------------------------------	---------

Équipement

Nombre de câbles de connexion	max. 2
Quantité des prises de courant du ménage	4
Extension possible	non

Utilisation

Pliant	non
--------	-----

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	oui

Forme

Forme	Carré
-------	-------