NRF4204D00

**Nour.précb4xP+T, cnctWago2xRJ45Cat6UTPp/p**

Fiche produit

**Architecture**

| | |
|---|---|
| Système de connexion | Wago Winsta |

**Fonctions**

| | |
|---|---|
| Protection contre les surtensions | non |

**Principales caractéristiques électriques**

| | |
|---|---|
| tension nominale | 250 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

**Intensité du courant**

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 16 A |

**Puissance**

| | |
|---|---|
| Puissance | max. 3680 W |

**Matières**

| | |
|---|---|
| Couleur | aluminium |
| Matière | aluminium |
| Groupe de matériau | aluminium |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Hauteur produit installé | 55 mm |
| Longueur | 285 mm |
| Largeur produit installé | 55 mm |

**Installation, montage**

| | |
|---|---|
| Type de montage | en saillie |

**Connexion**

| | |
|---|---|
| Section du câble de raccordement | 2,5 mm² |
| Nombre de prises RJ45 CAT6 | 2 |

**Equipement**

| | |
|---|---|
| Nombre de câbles de connexion | max. 1 |
| Quantité des prises de courant du ménage | 4 |
| Extension possible | non |

**Utilisation**

| | |
|---|---|
| Pliant | non |

**Standards**

| | |
|---|---|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Sans halogène | oui |

**Forme**

| | |
|---|---|
| Forme | Carré |