



NRF0204B00

Nourr.éq.4x2P+T, bornier et2réserv.de22,5

Fiche produit

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
-----------------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance	max. 3680 W
-----------	-------------

Matières

Couleur	aluminium
---------	-----------

Matière	aluminium
---------	-----------

Groupe de matériau	aluminium
--------------------	-----------

Dimensions

Hauteur produit installé	55 mm
--------------------------	-------

Longueur	265 mm
----------	--------

Largeur produit installé	55 mm
--------------------------	-------

Installation, montage

Type de montage	en saillie
-----------------	------------

Connexion

Section du câble de raccordement	2,5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Équipement

Nombre de câbles de connexion	max. 1
-------------------------------	--------

Nombre d'appareils pouvant être installés	2
---	---

Quantité des prises de courant du ménage	4
--	---

Extension possible	oui
--------------------	-----

Utilisation

Pliant	non
--------	-----

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Sans halogène	oui
---------------	-----

Forme

Forme

Carré