



G4721

**cordon 1000mm, prise schuko surmoulé**

Fiche produit

**Architecture**

Système de connexion Wago Winsta

**Connectivité**

Nombre de fils 3

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale 230 V

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 16 A

**Longueur**

Longueur totale 1 m

**Puissance**

Charge d'incendie 3431 kJ

**Résistance**

Résistance de contact 1000  $\mu\Omega$

**Matières**

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Groupe de matériau autre

Type de traitement de surface revêtu

**Dimensions**

Longueur 1000 mm

**Connexion**

Section du câble de raccordement 1,5 mm<sup>2</sup>

Type de cordon pour raccordement d'appareils

**Câble**

Section du fil 1,5 mm<sup>2</sup>

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 11 mm

Section du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>

**Equipement**

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	oui
Finition côté 2	fiche de secteur

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

**Température**

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
-------------------------------------------------------------	--------