



Cordon 3000mm, Schuko surmoulé

Fiche produit

Architecture

Système de connexion

Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils

3

G4741

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale

230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal

16 A

Longueur

Longuer totale

3 m

Puissance

Charge d'incendie

6947 kJ

Résistance

Résistance de contact

1000 $\mu\Omega$

Matières

Couleur

noir

Couleur de codage / insert de contact

noir

Couleur de boîtier

noir

Couleur de la gaine

noir

Groupe de matériau

autre

Type de traitement de surface

revêtu

Dimensions

Longueur

3000 mm

Connexion

Section du câble de raccordement

1,5 mm²

Type de cordon

pour raccordement d'appareils

Câble

Section du fil

1,5 mm²

Conducteur résistant à une température continue
jusqu'à

70 °C

Diamètre du câble

11 mm

Section du conducteur

1,5 mm²

Equipement

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	oui
Finition côté 2	fiche de secteur

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

Température

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C
---	--------