G4796

Cable d'alimentation, 3 poles, 1500mm

Fiche produit

Architecture

Système de connexion	Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils	3

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A

Longueur

Longuer totale	1,5 m

Puissance

Charge d'incendie	4497 kJ

Résistance

Résistance de contact	1330 µΩ

Matières

Couleur	noir
Couleur de codage / insert de contact	noir
Couleur de boîtier	noir
Couleur de la gaine	noir
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matèrial mélanger
Type de traitement de surface	revêtu

Dimensions

Longueur	1500 mm

Connexion

Section du câble de raccordement	2,5 mm²
Type de cordon	câble de connexion

Câble

Section du fil	2,5 mm²
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à	70 °C
Diamètre du câble	13 mm
Section du conducteur	2,5 mm²

Equipement

Finition côté 1	jack
Codage mécanique	oui
Finition côté 2	prise

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non

Température

Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à	105 °C