



S144-22X

Dét de mvt IP 54 sepio, sp animaux

Fiche produit

Connectivité

Mode de liaison	radio TwinBand
-----------------	----------------

Tension

Tension de service	3 V DC
--------------------	--------

Mesures

Méthode de détection	infra-rouge
----------------------	-------------

Batterie

Autonomie batterie	4 ans
--------------------	-------

Détection

Portée de détection	12 m
---------------------	------

Dimensions

Dimensions (LLxllxhh)	80 x 108 x 198 mm (sans brides)
-----------------------	---------------------------------

Equipement

Angle de détection horizontal	90 °
-------------------------------	------

Utilisation

Type de lentille	Spécial animaux
------------------	-----------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...50 °C
------------------------	-------------

Température

Température ambiante	-20...55 °C
----------------------	-------------