


**Borniers pour arrivée de terre**

Description	Cond.	Référence
Traverse de mise à terre 250	1	UC971
Traverse de mise à terre 500	1	UC972

UC971

**Cavaliers de raccordement**

Description	Cond.	Référence
Borne de barre 1,5 ² - 16 ² , pour 12x5mm	20	K070
Borne de barre 2,5 ² - 35 ² , pour 12x5mm	20	K071
Borne de barre 25 ² - 70 ² , pour 12x5/10mm	15	K073
Borne de barre 16 ² - 70 ² , pour 12x10mm	10	K074

K070

**Connecteurs de départ à vis**

Description	Cond.	Référence
Connecteur de départ pour PE L250 à vis	1	UC975
Connecteur de départ pour PE L500 à vis	1	UC976

UC975

**Connecteurs de départ SanVis**

Description	Cond.	Référence
Connecteur de départ pour PE L250 sanvis	1	UC975S
Connecteur de départ pour PE L500 sanvis	1	UC976S

UC975S

**Entretoises**

Description	Cond.	Référence
Entretoise, quadro, M6 L80	5	UC992

UC992

Rails symétriques

Description	Cond.	Référence
Rail DIN symétrique 7.5mm 2m	20	A08800
Rail DIN symétriq P10xL35mm 2m	20	A09800
Rail DIN symétriq P15xL35mm 2m	10	A09900



A09900

Rails symétriques perforés

Description	Cond.	Référence
Profile DIN h5-15 2000mm	10	A099E
Rail DIN symét perf P15xL25 2m	10	A099B



A099E

Rail DIN

Description	Cond.	Référence
Rail DIN P15xL25mm 2m	10	A099C



A099C

Ecrou coulissant

Description	Cond.	Référence
Ecrous pour rail A099C	25	A099D



A099D

Ecrou cage M6

Description	Cond.	Référence
Ecrou cage M6	25	UC990



UC990

**Vis M6 x 12**

Description	Cond.	Référence
Vis M6X12	25	UC991

UC991

Enveloppes monoblocs en tôle d'acier

Description	Cond.	Référence
Pupitre comm monobl, venezia, 600x1000x400	1	FL650CD
Pupitre comm monobl, venezia, 800x1000x400	1	FL652CD
Pupitre comm monobl, venezia, 1000x1000x400	1	FL654CD
Pupitre comm monobl, venezia, 120x1000x400	1	FL656CD