



HHB100Z

Disjoncteurs h250 3 pôles 25 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur X250 3P 25kA 100A TM	1	HHB100Z
Disjoncteur X250 3P 25kA 125A TM	1	HHB125Z
Disjoncteur X250 3P 25kA 160A TM	1	HHB160Z
Disjoncteur X250 3P 25kA 200A TM	1	HHB200Z
Disjoncteur X250 3P 25kA 250A TM	1	HHB250Z

Disjoncteurs h250 4 pôles 25 kA

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur X250 4P 25kA 160A TM	1	HHB161Z
Disjoncteur X250 4P 25kA 200A TM	1	HHB201Z
Disjoncteur X250 4P 25kA 250A TM	1	HHB251Z



HNB100H

Disjoncteurs x250 3 pôles 40 kA

Description	Cond.	Référence
Disj.x250 3P 40kA 100A tm	1	HNB100H
Disj.x250 3P 40kA 125A tm	1	HNB125H
Disj.x250 3P 40kA 160A tm	1	HNB160H
Disj.x250 3P 40kA 200A tm	1	HNB200H
Disj.x250 3P 40kA 250A tm	1	HNB250H
Disjoncteur x250 3P 40kA 160A TM	1	HNB160Z
Disjoncteur x250 3P 40kA 250A TM	1	HNB250Z



HNB101H

Disjoncteurs x250 4 pôles 40 kA

Description	Cond.	Référence
Disj.x250 4P 40kA 100A tm	1	HNB101H
Disj.x250 4P 60% 40kA 100A tm	1	HNB102H
Disj.x250 4P 40kA 125A tm	1	HNB126H
Disj.x250 4P 60% 40kA 125A tm	1	HNB127H
Disj.x250 4P 40kA 160A tm	1	HNB161H
Disj.x250 4P 60% 40kA 160A tm	1	HNB162H
Disj.x250 4P 40kA 200A tm	1	HNB201H
Disj.x250 4P 60% 40kA 200A tm	1	HNB202H
Disj.x250 4P 40kA 250A tm	1	HNB251H
Disj.x250 4P 60% 40kA 250A tm	1	HNB252H
Disjoncteur x250 4P 40kA 125A TM	1	HNB126Z
Disjoncteur x250 4P 40kA 160A TM	1	HNB161Z



HCB250H

Interrupteurs à déclenchement libre x250 3 pôles

Description	Cond.	Référence
Inter x250 3P 250A	1	HCB250H

Interrupteurs à déclenchement libre x250 4 pôles

Description	Cond.	Référence
Inter x250 4P 250A	1	HCB251H



HCB251H

Blocs différentiels électroniques réglables x250

Description	Cond.	Référence
Bloc dif x250 4P 160A Idn régl temp fix	1	HBB161H
Bloc dif x250 4P 250A Idn régl temp fix	1	HBB251H



HBB161H

Contacts auxiliaires

Description	Cond.	Référence
CA 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA021H
SD 1NO+1NC 250VAC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA024H
CA bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160...x/P630)	1	HXA025H
SD bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160...x/P630)	1	HXA026H



HXA021H

Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH

Description	Cond.	Référence
BE 24V DC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA001H
BE 48V DC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA002H
BE 100-120V AC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA003H
BE 200-240V AC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA004H
BE 380-450V AC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA005H



HXA001H

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV

Description	Cond.	Référence
BMT 24 V DC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA011H
BMT 100-120V AC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA013H
BMT 200-240V AC (x/P160-x/P250-x/P630)	1	HXA014H



HXA011H



Bobines manque de tension retardées DUVR

Description	Cond.	Référence
BMT retardée 24VDC (x160-P160-x250-P250)	1	HXA051H
BMT ret 110-120VAC(x160-P160-x250-P250)	1	HXA053H
BMT ret 220-240VAC (x160-P160-x250-P250)	1	HXA054H
BMT ret 380-450VAC (x160-P160-x250-P250)	1	HXA055H

HXA051H



Commandes rotatives directes

Description	Cond.	Référence
Commande rotative directe x250	1	HXB030H

HXB030H



Commande rotative débrochable

Description	Cond.	Référence
Commande rotative débroch x250	1	HXB031H

HXB031H



Kit de verrouillage

Description	Cond.	Référence
Kit de cadenassage (x/P160-x/P250-x630)	1	HXA039H

HXA039H




Commandes motorisées

Description	Cond.	Référence
Cde motor.x250 24V DC	1	HXB040H
Cde motor.x250 230-240VAC	1	HXB042H

HXB040H

Interverrouillages mécaniques

Description	Cond.	Référence
Interverrou mécan câblex250	1	HXB065H
Adaptateur ver.mécanique x250	1	HXB066H
Câble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)	1	HXB070H
Câble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)	1	HXB071H



HXB065H

Interverrouillage électrique

Description	Cond.	Référence
Câble inter.élec.(x/P/h250)	1	HXB068H
Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)	1	HXB069H



HXB068H

Bornes de raccordement

Description	Cond.	Référence
Cage de raccordt x250 Al-Cu 3P	1	HYB001H
Cage de raccordt x250 Al-Cu 4P	1	HYB002H
Cage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 3P	1	HYB005H
Cage racc. Al 1x95-240mm² (x250-h250) 4P	1	HYB006H



HYB001H

Rallonges de plages et épanouisseurs


Description	Cond.	Référence
Rallonge de plage droite (x/P250) 4P	1	HYB010H
Epanouisseur (x/P250) 3P	1	HYB011H
Epanouisseur (x250-h250) 4P	1	HYB012H



HYB010H

Séparateurs de phases

Description	Cond.	Référence
Séparateur de phase (x250-h250TM)3/4P	1	HYB019H



HYB019H



Capots cache-bornes

Description	Cond.	Référence
Cache borne x250 3P long	1	HYB021H
Cache borne x250 4P long	1	HYB022H
Cache borne x250 3P épanouis.	1	HYB023H
Cache borne x250 4P épanouis.	1	HYB024H
Cache borne x250 3P court	1	HYB025H
Cache borne x250 4P court	1	HYB026H
Capot cache-borne pour cage x250 3P	1	HYB027H
Capot cache-borne pour cage x250 4P	1	HYB028H

HYB021H



Connexions arrières

Description	Cond.	Référence
Connexion arrière (x/P250-P250) 3P	1	HYB031H
Connexion arrière (x/P250-P250) 4P	1	HYB032H

HYB031H



Kit de raccordement

Description	Cond.	Référence
Kit de connexion 3P-4P	1	HYA035H

HYA035H



Connexions par cosses

Description	Cond.	Référence
Cosse D:8,5 35mm ² (x/P160-x/P250) 3P/4P	1	HYA088H
Cosse D:8,5 50mm ² (x/P160-x/P250) 3P/4P	1	HYA089H
Cosse D:8,5 70mm ² (x/P160-x/P250) 3P/4P	1	HYA090H
Cosse D:8,5 95mm ² (x/P160-x/P250) 3P/4P	1	HYA091H
Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 120mm ²	1	HYB092H
Cosse D:8,5 3P/4P pour câble 150mm ²	1	HYB094H

HYA088H



Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 50kA TM

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur h250 3P 50kA 200A TM	1	HNG200U
Disjoncteur h250 3P 50kA 250A TM	1	HNG250U

HNG200U

Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 50kA TM

Description	Cond.	Référence
Disjoncteur h250 4P 50kA 200A TM	1	HNG201U
Disjoncteur h250 4P 50kA 250A TM	1	HNG251U

Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 50kA LSI

Description	Cond.	Référence
Disj.h250 3P 50kA 40A LSI	1	HNC040H
Disj.h250 3P 50kA 125A LSI	1	HNC125H
Disj.h250 3P 50kA 250A LSI	1	HNC250H



HNC040H

Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 50kA LSI

Description	Cond.	Référence
Disj.h250 4P 50kA 40A LSI	1	HNC041H
Disj.h250 4P 50kA 125A LSI	1	HNC126H
Disj.h250 4P 50kA 250A LSI	1	HNC251H



HNC041H

Disjoncteurs 3 pôles h3 h250 70kA LSI

Description	Cond.	Référence
Disj.h250 3P 70kA 40A LSI	1	HEC040H
Disj.h250 3P 70kA 125A LSI	1	HEC125H
Disj.h250 3P 70kA 250A LSI	1	HEC250H



HEC040H

Disjoncteurs 4 pôles h3 h250 70kA LSI


Description	Cond.	Référence
Disj.h250 4P 70kA 40A LSI	1	HEC041H
Disj.h250 4P 70kA 125A LSI	1	HEC126H
Disj.h250 4P 70kA 250A LSI	1	HEC251H



HEC041H

Socle pour disjoncteurs déconnectables h250

Description	Cond.	Référence
Base déconnec h250 LSI 3P	1	HYC200H
Base déconnec h250 LSI 4P	1	HYC201H



HYC200H



HXC021H

Contacts auxiliaires

Description	Cond.	Référence
CA 1NO+1NC 230VAC (h250...h1600)	1	HXC021H
SD 1NO+1NC 230V (h250...h1600)	1	HXC024H
CA bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160...x/P630)	1	HXA025H
SD bas niv 1NO+1NC 125VAC(x/P160...x/P630)	1	HXA026H



HXC001H

Déclencheur voltmétrique à émission de courant SH

Description	Cond.	Référence
BE 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)	1	HXC001H
BE 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)	1	HXC002H
BE 100-120V DC (h250...h1000)	1	HXC003H
BE 200-240V AC (h250...h1000)	1	HXC004H
BE 380-450V DC (h250...h1000)	1	HXC005H
BE 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)	1	HXC008H



HXC011H

Déclencheurs voltmétriques à minimum de tension UV

Description	Cond.	Référence
BMT 24 V DC (h250-h400-h630)	1	HXC011H
BMT 100-120V AC (h250-h400-h630)	1	HXC013H
BMT 100-120V DC (h250-h400-h630)	1	HXC018H
BMT 200-240V DC (h250-h400-h630)	1	HXC019H



HXC051H

Bobines manque de tension retardées DUVR

Description	Cond.	Référence
BMT ret.h250-h630 24V DC	1	HXC051H
BMT ret. 500ms h250 110-120VAC	1	HXC053H
BMT ret.h250-h630 220-240VAC	1	HXC054H
BMT ret.h250-h630 380-415VAC	1	HXC055H



HXC030H

Commandes rotatives directes

Description	Cond.	Référence
Commande rotative directe H250	1	HXC030H

Commandes rotatives débroschables sur porte

Description	Cond.	Référence
Commande rotative débrosch x250	1	HXB031H



HXB031H

Kit de verrouillage

Description	Cond.	Référence
Kit de cadenassage H250	1	HXC039H



HXC039H

Commandes motorisées


Description	Cond.	Référence
Cde motor.h250 24V DC	1	HXC040H
Cde motor.H250 230-240VAC	1	HXC042H



HXC040H

Interverrouillage mécanique

Description	Cond.	Référence
Interverrou mécan câblex250	1	HXB065H
Adaptateur ver.mécanique x250	1	HXB066H
Câble inter méca 1m(P160-x/h250..1000)	1	HXB070H
Câble inter méca 1,5m(P160-x/h250..1000)	1	HXB071H



HXB065H

Interverrouillage électrique

Description	Cond.	Référence
Câble inter.élec.(x/P/h250)	1	HXB068H
Câble inter.élec.(x/P/h250-h400..h1000)	1	HXB069H



HXB068H



HYC250H

Raccordement des auxiliaires

Description	Cond.	Référence
Connect déco débros côté base h250-h1000	1	HYC250H
Connect déco débros côté h250-h1000 2fils	1	HYC352H
Connect déco débros côté h250-h1000 3fils	1	HYC353H



HYC003H

Bornes de raccordement


Description	Cond.	Référence
Cage de raccordement H250Cu 3P	1	HYC003H
Cage de raccordement H250Cu 4P	1	HYC004H
Cage racc. Al 1x95-240mm ² (x250-h250) 3P	1	HYB005H
Cage racc. Al 1x95-240mm ² (x250-h250) 4P	1	HYB006H



HYC010H

Rallonges de plaque

Description	Cond.	Référence
Rallonge plaque droite h250 4P cage	1	HYC010H
Epanouisseur H250 3P cage	1	HYC011H
Epanouisseur (x250-h250) 4P	1	HYB012H



HYB019H

Séparateurs de phases

Description	Cond.	Référence
Séparateur de phase (x250-h250TM)3/4P	1	HYB019H
Séparateur de phase h250 3/4P	1	HYC019H



HYC021H

Cache-bornes

Description	Cond.	Référence
Cache borne h250 LSI 3P long	1	HYC021H
Cache borne H250 3P long TM	1	HYG021H
Cache borne h250 3P court	1	HYC025H
Capot cache borne cage h250 3P	1	HYC027H
Cache borne h250 LSI 4P long	1	HYC022H
Cache borne h250 4P court	1	HYC026H
Capot cache borne cage h250 4P	1	HYC028H

Prises arrières

Description	Cond.	Référence
Connex arrière H250 3P	1	HYC031H
Connex arrière H250 4P	1	HYC032H



HYC031H

Kit de raccordement

Description	Cond.	Référence
Kit de connexion 3P-4P	1	HYA035H



HYA035H

Capot plombable "OCR"

Description	Cond.	Référence
OCR capot de plombage h250 LSI	1	HYC041H
OCR capot de plombage h250 TM	1	HYG041H