



HXC026H

**SD bas niv 1NO+1NC (h250...1600)**

Fiche produit

**Architecture**

Mode de fixation encastré

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue 125 V

**Tension**

Tension assignée d'emploi en continue 30 V

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 3 W

**Connexion**

Type de contact 1 NO/NF

Type de connexion cage à vis

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP IP4X

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m