



WNC132B

PC dble Cubyko vert 2P+T saillie Blanc

Fiche produit

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé
Type ou normes de prises de courant	norme française NF

Fonctions

Raccordement centralisé	oui
Avec éclairage d'orientation	non
Utilisable comme commutateur	non
Protection contre les surtensions	non

Modèle

Prise inclinée ou inclinable	non
------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
Type de port USB	autre

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	4
Nombre d'emplacements de modules	4

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur	complet blanc
Couleur	blanc (nuances)
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène (PP)
Matériau	mix
Aspect de la surface	mat satiné
Surface	autre
Type de traitement de surface	verni mat
Transparent	non

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LxIxH)	76x76x100
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Prise de phase	L1
Type de connexion	Quickconnect

Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
Broche ronde de protection de mise à la terre	oui
Intègre porte étiquette transparent	non

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
- sans protection	

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	oui

Identification

Série	cubyko
Version	FR
