EE804A



Détecteur de mouvement 360° saillie

Fiche produit

Fonctions

Commutateur de sélection	non
- uniquement utilisable comme appareil individuel	

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension de service	230 V~ +10%/-15%

Intensité du courant

Courant de commutation (ohmique)	max. 10 A

Puissance

Puissance éclairage halogène 230V	0 / 1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés	1000 VA
Puissance absorbée (veille)	0,3 W
Puissance éclairage incandescent	0 / 1000 W
Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie	500 W

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%

Détection

Angle de détection	360 °
Ø du champ de détection, au niveau du sol	≈ 6 m
Distance de détection frontale	6 m
Distance de détection latérale	6 m
Champs de détection diamètres sur le plancher	6 m

Matières

Couleur	blanc

Dimensions

Hauteur produit installé	50 mm
Ø des ouvertures d'encastrement	75 mm
Profondeur de montage	50 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5…3,5 m
Épaisseur de paroi d'encastrement	5…20 mm

Gestion de l'éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	≈ 5…1000 lx
Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)	8 x 58 W

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes à économie d'énergie	10 x 20 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 W

Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence halogènes 12 V	500 VA

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	4 m
Type de montage	saillie
Mode de montage	pour montage en plafond, montage possible sur boîte d'encastrement

Connexion

Section de conducteur	1…2,5 mm²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1O

- avec bornes à vis

Configuration

Sensibilité réglable	non
Durée de commutation, réglable	5 s…30 mn

- avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage

Eléments fournis

- avec matériel de fixation

Equipement

temporisation au déclenchement autoadaptif	non

- avec contact NO libre de potentiel

Sécurité

Classe de protection	classe II

Conditions d'utilisation

Température de service	0…45 °C
Température de stockage/transport	-20…60 °C

- Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
- faible besoin en énergie propre

Identification

Applications	Détecteurs de mouvement
Gamme design principale	DÉTECTEURS DE MOUVEMENT