



L53201



CC 1P+N 32A L38 voyant 1m

Fiche produit

Architecture

Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N

Intensité du courant

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Protection

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,5 W
-----------------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	75 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Largeur produit installé	17,5 mm

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-25...80 °C