



L406



## CC 1P+N 20A L31 1m

Fiche produit

### Architecture

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nombre de pôles | 2 P  |
| Type de pôles   | 1P+N |

### Intensité du courant

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Courant assigné nominal                 | 20 A                                    |
| Courant nominal de la cartouche fusible | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 A |

### Protection

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Caractéristique du fusible | gI, gG |
|----------------------------|--------|

### Puissance

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,5 W |
|-----------------------------------|-------|

### Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 75 mm |
| Hauteur produit installé    | 77 mm |
| Largeur produit installé    | 35 mm |

### Standards

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

### Conditions d'utilisation

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Température de service                             | -5...40 °C  |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3           |
| Température de stockage/transport                  | -25...80 °C |